

PORTA RAPIDA

ZipGO Clean Room

Per camere bianche e ambienti sterili



ZipGO Clean Room

Ermetica, silenziosa, igienica.


Permeabilità all'aria › Fino alla Classe 4

Struttura › Acciaio inox 304 / 316

La porta rapida ZipGO Clean Room è stata sviluppata per rispondere alle esigenze specifiche delle aziende che operano in ambienti sterili: mantiene stabile la pressione e garantisce il massimo livello di asepsi all'interno del locale.

Disegno tecnico

File DWG scaricabili gratis nella tua area GLG





Caratteristiche principali

Bassa permeabilità

Con un indice di permeabilità all'aria molto basso possiamo attestare che la porta rapida ZipGO **Clean Room** è in grado di limitare al massimo il passaggio dell'aria in condizione di chiusura.

Ermetica

Questo modello è volutamente non autoriparante: i montanti in polietilene PE HD 1000 a sezione ridotta sono sagomati per assicurare la massima tenuta all'aria, eliminando qualsiasi via di fuga. Il polietilene è idoneo alla compatibilità alimentare, garantendo sicurezza e affidabilità.

Impenetrabile all'aria

Porta ad avvolgimento flessibile per ambienti sterili in cui è richiesta la massima ermeticità e silenziosità.

ZipGO Clean Room è una porta rapida flessibile che è stata sviluppata per soddisfare le esigenze di transito tra/e per ambienti sterili, ove sia richiesta, per normativa e/o per esigenza logistica, la più totale preservazione dell'aria incontaminata della camera sterile.

A chi è destinata?

ZipGO **Clean Room** è una porta rapida ottimizzata per l'operatività di tutti quegli ambienti che hanno l'esigenza di lavorare in condizioni di estrema pulizia, se non asetticità massima.

Caratteristiche

Ermetica
Silenziosa
Igienica
Facile da pulire

Impiegata per

Camere bianche
ospedaliere
Aziende farmaceutiche
Stanze per cure intensive

Consigliata per

Aziende cosmetiche ed
erboristiche
Laboratori biologici
Studi di progettazione

La porta rapida flessibile Clean Room è la soluzione professionale abile ad operare agilmente in laboratori medicali ove vi sia la richiesta di mantenere un'elevata igiene e pressione, al fine di lavorare con parametri di ventilazione e sanificazione controllata.


Classe 4

Permeabilità all'aria secondo EN
12426 / EN 12427

**Progettata per
tenere stabile la
pressione, la
Clean Room è
pronta a tutto.**

**Quindi?
É ermetica.**

La porta rapida Clean Room è una chiusura in grado di lavorare in ambienti ove la pressione esercita forti spinte di compressione e/o decompressione durante i cicli lavorativi della sala, senza permettere un'alta permeabilità all'aria. Grazie a una struttura progettata per limitare i passaggi d'aria, resiste agli scambi d'aria quando è in fase di chiusura.



Le porte rapide Clean Room sono in grado di isolare gli ambienti sterili quanto più possibile, concedendo l'installazione, mai sotto o sovra dimensionata, di tutti i macchinari per la gestione della ventilazione, sanitizzazione e purificazione dell'aria.

Silenziosa

La porta rapida Clean Room lavora in modo silenzioso grazie al motoriduttore integrato con encoder assoluto e a una meccanica progettata per ridurre al minimo il fruscio di cerniere, guide e rullo avvolgibile durante l'operatività.

Per ridurre ulteriormente la rumorosità è disponibile, in opzione, il manto fonoassorbente con abbattimento acustico medio di -17,5 dB sullo spettro di rumore 100-3150 Hz.

**Bassa permeabilità.
Minor scambio d'aria.
Massima igiene.**

Facilmente igienizzabile.

La Clean Room è stata sviluppata appositamente per concedere il più facile utilizzo manutentivo nel tempo da parte della clientela, considerando la continua necessità o l'esigenza di doverla conservare con uno stato di alta pulizia.

Struttura igienica e funzionale

Testata superiore: struttura in acciaio inox che ospita internamente il motore, proteggendolo da contaminazioni.

Chiusura inferiore: barra in alluminio a fondo telo, per ottimizzare la tenuta all'aria.



Entra nel mondo GLG

Registrati o accedi

Con il tuo account GLG scarichi brochure, schede tecniche complete e disegni DWG.

Inquadra il QR code

